



**Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, zgrubne, Ø D arkusza: 400 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	584015 400
GTIN	4045197220745
Klasa artykułu	51S

## Opis

### Wykonanie:

**Pokryte węglnikami spiekany**, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z nadładkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

### Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.

Typ LWZ do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, do wszelkich gatunków drewna i płyt drewnopochodnych.

### wskazówka:

**Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.**

Ø otworu: 30 mm

Otwory zabieraka liczba/Ø/średnica podziałowa: 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm

Liczba zębów: 36

szerokość skrawania B: 3,5 mm

## Opis techniczny

Ø otworu	30 mm
----------	-------

Ø D arkusza	400 mm
Liczba zębów	36
szerokość skrawania B	3,5 mm
Otwory zabieraka liczba/Ø/średnica podziałowa	2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm