

**klucze trzpieniowe, 6-kątne lakierowane proszkowo, sześciokąt: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626034 5
GTIN	7610733200801
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

trzebień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

powierzchnia niklowana i lakierowana proszkowo. Łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 95×30 mm

Opis techniczny

powierzchnia	lakierowane proszkowo
długość ramion	95×30 mm
sześciokąt	5 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
--	----------

