

Garant**Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, drobne, Ø D arkusza: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	584055 300
GTIN	4045197220837
Klasa artykułu	51S

Opis**Wykonanie:**

Pokryte węglnikami spiekanyymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z nadładkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.

Typ KW do **płyt drewnianych, z fornirem szlachetnym lub obustronnie powlekanych tworzywem sztucznym oraz do materiałów o ulepszonej powierzchni** i wymagających największej jakości cięcia.

wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.

Opis techniczny

Liczba zębów	72
Ø otworu	30 mm
Ø D arkusza	300 mm

szerokość skrawania B	3,2 mm
Otwory zabieraka liczba/Ø/średnica podziałowa	2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm
Rodzaj produktu	Piły tarczowe (tarcze)