



## Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 25-częściowy, Nazwa: T118A



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	588410 T118A
GTIN	4045197636768
Klasa artykułu	51S

### Opis

#### Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **uzębienie progresywne** umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.

#### w dostawie::

25-częściowy  
 zoptymalizowane dla materiału: stal  
 grubość blachy (blacha pełna): 1-3 mm  
 rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne  
 materiał brzeszczotów: HSS  
 podziałka zębów: 1,1 – 1,5 mm  
 długość listków: 92 mm  
 liczba brzeszczotów: 25

### Opis techniczny

grubość blachy (blacha pełna)	1-3 mm
podziałka zębów	1,1 – 1,5 mm
długość listków	92 mm
materiał brzeszczotów	HSS
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
liczba brzeszczotów	25
przydatność	_T118A
zoptymalizowane dla materiału	stal

Nazwa	T118A
Atrybut nazwy produktu	25-częściowy