

**klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane, sześciokąt: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626030 17
GTIN	7610733002955
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

trzcień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

Powierzchnia chromowana na podłożu niklowym (wielk. 0,7 i 0,9 czernione).

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 197×67 mm

Opis techniczny

powierzchnia	chromowane
długość ramion	197×67 mm
sześciokąt	17 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne