


**klucze trzpieniowe, 6-kątne lakierowane proszkowo, sześciokąt: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626034 8
GTIN	7610733200825
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

trzebień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

powierzchnia niklowana i lakierowana proszkowo. Łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow“.

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 120×40 mm

Opis techniczny

powierzchnia	lakierowane proszkowo
długość ramion	120×40 mm
sześciokąt	8 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9	627255 9
--	----------

