



## Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T118AF



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	588400 T118AF
GTIN	4045197636744
Klasa artykułu	51S

### Opis

#### Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **uzębienie progresywne** umożliwia zarówno łatwe nacinanie (bez odskakiwania brzeszczotu w przypadku cienkich blach), jak i wysoką wydajność cięcia.

**brzeszczoty bimetalowe** o dużej trwałości, szczególnie do blach perforowanych.

#### w dostawie::

5-częściowy  
 zoptymalizowane dla materiału: stal  
 grubość blachy (blacha perforowana): 1-3 mm  
 rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne  
 materiał brzeszczotów: BIM  
 podziałka zębów: 1,1 – 1,5 mm  
 długość listków: 92 mm  
 liczba brzeszczotów: 5

### Opis techniczny

grubość blachy (blacha perforowana)	1-3 mm
liczba brzeszczotów	5
długość listków	92 mm
podziałka zębów	1,1 – 1,5 mm
materiał brzeszczotów	BIM
rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
przydatność	_T118AF

zoptimalizowane dla materiału

stal

Nazwa

T118AF