



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 25-częściowy, Nazwa: T127D



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588410 T127D
GTIN	4045197158215
Klasa artykułu	51S

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

w dostawie::

25-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: Aluminiowe

grubość blachy (blacha pełna): 3-15 mm

kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): <30 mm

rodzaj skrawania: wcinanie

materiał brzeszczotów: HSS

podziałka zębów: 3,0 mm

długość listków: 100 mm

liczba brzeszczotów: 25

Opis techniczny

podziałka zębów	3,0 mm
liczba brzeszczotów	25
długość listków	100 mm
przydatność	_T127D
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym)	<30 mm
grubość blachy (blacha pełna)	3-15 mm
rodzaj skrawania	wcinanie
materiał brzeszczotów	HSS
zoptymalizowane dla materiału	Aluminiowe

Nazwa	T127D
Atrybut nazwy produktu	25-częściowy