

**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, 25-częściowy, Nazwa: T318A****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588410 T318A
GTIN	4045197158222
Klasa artykułu	51S

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**, zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

w dostawie::

25-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: stal

grubość blachy (blacha pełna): 1-3 mm

kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): <65 mm

rodzaj skrawania: wcinanie

materiał brzeszczotów: HSS

podziałka zębów: 1,2 mm

długość listków: 132 mm

liczba brzeszczotów: 25

Opis techniczny

kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym)	<65 mm
liczba brzeszczotów	25
grubość blachy (blacha pełna)	1-3 mm
długość listków	132 mm
przydatność	_T318A
podziałka zębów	1,2 mm
rodzaj skrawania	wcinanie
materiał brzeszczotów	HSS
zoptymalizowane dla materiału	stal

Nazwa	T318A
Atrybut nazwy produktu	25-częściowy