



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T127D



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588400 T127D
GTIN	4045197158154
Klasa artykułu	51S

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu** , zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

w dostawie::

5-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: Aluminiowe

grubość blachy (blacha pełna): 3-15 mm

kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): < 30 mm

rodzaj skrawania: wcinanie

materiał brzeszczotów: HSS

podziałka zębów: 3,0 mm

długość listków: 100 mm

liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

rodzaj skrawania	wcinanie
grubość blachy (blacha pełna)	3-15 mm
materiał brzeszczotów	HSS
liczba brzeszczotów	5
długość listków	100 mm
przydatność	_T127D
podziałka zębów	3,0 mm
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym)	< 30 mm
zoptymalizowane dla materiału	Aluminiowe

Nazwa

T127D