


Element Vario akryl/blacha, wysokość 2200 mm, wymiar systemowy: 550-950 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	994107 550-950
GTIN	4260214933792
Klasa artykułu	99T

Opis

Wykonanie:

Elastyczny i uniwersalny system dla zakładów i magazynów, do szybkiej i samodzielnej budowy ogrodzeń, ścian magazynowych i podziału pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu zasady konstrukcji modułowej można dowolnie łączyć poszczególne elementy. Oczka siatki 40×40×3,8 mm w profilu ramy 30 mm, spełniają najwyższe wymagania jakości i transparentności. Dostępne także w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

w dostawie::

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru: **szary jasny RAL 7035 (kolor standardowy)**, niebieski sygnałowy RAL 5005, ultramaryna RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski lekki RAL 5012, turkusowy niebieski RAL 5018, szary stalowy RAL 7037, **lakier proszkowy**.
wysokość: 2200 mm

Opis techniczny

wysokość	2200 mm
wymiar systemowy	550-950 mm

