


Drzwi dwuskrzydłowe akryl/blacha, szerokość 2200 mm, Wysokość: 2200mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	994114 2200
GTIN	4260214933815
Klasa artykułu	99T

Opis**Wykonanie:**

Elastyczny i uniwersalny system dla zakładów i magazynów, do szybkiej i samodzielnej budowy ogrodzeń, ścian magazynowych i podziału pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu zasady konstrukcji modułowej można dowolnie łączyć poszczególne elementy. Oczka siatki 40×40×3,8 mm w profilu ramy 30 mm, spełniają najwyższe wymagania jakości i transparentności. Dostępne także w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

w dostawie::

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru: **szary jasny RAL 7035 (kolor standardowy)**, niebieski sygnałowy RAL 5005, ultramaryna RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski lekki RAL 5012, turkusowy niebieski RAL 5018, szary stalowy RAL 7037, **lakier proszkowy**.

Opis techniczny

szerokość	2200 mm
wysokość	2200 mm
Rodzaj produktu	Drzwi z kratki

