

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 13X15 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615950 13X15
GTIN	4045197441744
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 239 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 22 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 23 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	22 mm
długość klucza L	239 mm
rozwartość klucza 1	13 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	23 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

