



Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T118EOF



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588500 T118EOF
GTIN	3165140091893
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagnetowe **do metalu**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T.

w dostawie::

5-częściowy
zoptymalizowane dla materiału: stal
grubość blachy (blacha perforowana): 1,5-4 mm
rodzaj skrawania: cięcie krzywoliniowe precyzyjne
materiał brzeszczotów: BiM
podziałka zębów: 1,5 mm
długość listków: 83 mm
liczba brzeszczotów: 5

Opis techniczny

przydatność	_T118EOF
liczba brzeszczotów	5
grubość blachy (blacha perforowana)	1,5-4 mm
długość listków	83 mm
podziałka zębów	1,5 mm
rodzaj skrawania	cięcie krzywoliniowe precyzyjne
materiał brzeszczotów	BiM
zoptymalizowane dla materiału	stal
Nazwa	T118EOF

