

Ansell**Zestaw rękawic jednorazowych MicroFlex® 93-260, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094724 9
GTIN	076490453497
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepudrowane. MicroFlex® 93-260. 3-warstwowa konstrukcja, zapewniająca dobrą ochronę przed chemikaliami, łącznie z kwasami, rozpuszczalnikami i ługami. Strukturyzowane zakończenia palców. Długi mankiet i niski współczynnik AQL 0,65 (EN 374-2) dla zapewnienia niezawodnej ochrony przed substancjami niebezpiecznymi.

Norma:

EN 374

Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Seria	MicroFlex®
Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice jednorazowe
Właściwości rękawic	bez silikonu

Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	bez lateksu
EN 374.	Typ A (JKLOPST)
Odporność na działanie środków chemicznych	JKLOPST
EN 388.	2000X
materiał	Neopren, nityl
klasa ochrony	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
materiał podłoża	Neopren, nityl
powłoka	Neopren, nityl
Grubość	0,2 mm
długość	285 mm
zawartość	50
masa	8,1 g
kolor	zielone
zakres zastosowania	precyzja
AQL	0,65
zastosowanie	jednorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice jednorazowe