

HOLEX®

**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 30X32 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 360 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 44 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 48 mm

Opis techniczny

długość klucza L	360 mm
rozwartość klucza 1	30 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	44 mm
rozwartość klucza 2	32 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	48 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

