

**HOLEX®****Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 8X9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615950 8X9
GTIN	4045197160928
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył owalny.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 182 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 14 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 15 mm

**Opis techniczny**

długość klucza L	182 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	15 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	14 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

---

## Aksesoria

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb.  
odsadzonych liczba wkrętaków 13

615960 13