

Ansell**Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych AlphaTec® 58-270, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094759 10
GTIN	10076490462908
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Rękawice ochronne kategorii III.

AlphaTec® 58-270. Rękawice nitrylowe do prac z chemikaliami o lekkim do średnio ciężkiego obciążenia. Lekki, dwuwarstwowy nitril na bezzwłocowym nośniku nylonowym zapewnia doskonałe wycucie i elastyczność. Niewielki ciężar rękawicy wpływa na wysoki komfort noszenia przy pełnej ochronie przed szkodliwym kontaktem z olejami, chemikaliami i innymi cieczami.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 374:2016: Typ A (JKLOPT)

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Seria	AlphaTec®
Kategoria ochrony	Kategoria III

Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na działanie środków chemicznych
zawartość	12
Właściwości rękawic	bez lateksu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
klasa ochrony	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Typ A (JKLOPT)
Odporność na działanie środków chemicznych	JKLOPT
EN 388:2016	3121A
materiał	nitryl
materiał podłoża	Nitril
AQL	0,65
zakres zastosowania	Uniwersalne
długość	300 mm
Grubość	0,41 mm
kolor	czarne / zielone
zastosowanie	wielorazowe
masa	31 g
Stopień ochrony przed przecięciem	A
powłoka	Nitril
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi