

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 21X24 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 21X24
GTIN	4045197329882
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 325 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 32 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 35 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	32 mm
długość klucza L	325 mm
rozwartość klucza 1	21 mm
rozwartość klucza 2	24 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	35 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

