

**HOLEX****Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,  
rozwartość klucza: 8X9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615900 8X9
GTIN	4045197385345
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.  
Chwył owalny.

**Norma:****DIN 838 / ISO 3318****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	8 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	14 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	15 mm
długość klucza L	182 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

