

**HOLEX®**

**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 14X17 mm**



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 615950 14X17  |
| GTIN             | 4045197441751 |
| Klasa artykułu   | 62A           |

## Opis

### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

**HOLEX** - chwyt owalny.

### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

### Materiał:

**HOLEX:** stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 263 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 22 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 27 mm

## Opis techniczny

|   |            |
|---|------------|
| maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks. | 22 mm      |
| rozwartość klucza 2                                       | 17 mm      |
| maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks. | 27 mm      |
| długość klucza L  | 263 mm     |
| rozwartość klucza 1                                       | 14 mm      |
| rozwartości kluczy  | metryczny  |
| powierzchnia  | chromowane |
| Atrybut nazwy produktu                                    | chromowana |

