

**HOLEX®**

**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,  
rozwartość klucza: 10X11 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 10X11
GTIN	4045197385369
Klasa artykułu	62A

## Opis

### Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

**HOLEX** - chwyt owalny.

### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

### Materiał:

**HOLEX** - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 197 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 16 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 18 mm

## Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	16 mm
długość klucza L	197 mm
rozwartość klucza 2	11 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	18 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

