

VBW**Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, Ø rury: 1.1/2cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	810740 1.1/2
GTIN	4005887265401
Klasa artykułu	83E

Opis**Wykonanie:**

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45°, samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.

VBW ze **szczękami S** do oparcia rury w trzech punktach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabilione.

Opis techniczny

długość całkowita	440 mm
Ø rury	1.1/2 cal
Rozstaw	68 mm
kąt szczęk	45 stopni
metoda wykonania	całe kute
obróbka cieplna szczęki	hartowane indukcyjnie
materiał szczypiec	Stal chrom-wanad
szczęka S	tak
kształt szwedzki	tak
Rodzaj produktu	Kleszcze do rur i pomp wodnych

