

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 41X46 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 41X46
GTIN	4045197385604
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 475 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 60 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 67 mm

Opis techniczny

długość klucza L	475 mm
rozwartość klucza 2	46 mm
rozwartość klucza 1	41 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	67 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	60 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

