

HOLEX®**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 12X13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	615950 12X13
GTIN	4045197160959
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 216 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 20 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 21 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	12 mm
długość klucza L	216 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	20 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	21 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głęb.
odsadzonych liczba wkrętaków 13

615960 13