



Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 80-100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428602 80-100
GTIN	5051102210526
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do pomiaru otworów nieprzelotowych od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeczono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Android i iOS.

Funkcja:

- **przełącznik mm/cal**
- **nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,
pendrive nr 498952,
pierścienie nastawcze nr 484030,
przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Opis techniczny

możliwość wyboru odczytu	0,01 / 0,001 mm
wymiar a	0,5 mm
zakres pomiarowy	80 - 100 mm
standardowa głębokość pomiaru	100 mm
granica błędu	0,005 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	250 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Seria	HCT
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cal
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowy mikrometr wewnętrzny

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022500 100
Kalibracja DAkkS 3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200

Akcesoria

Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 80-100 mm	428605 80-100
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150	428510 5/150
Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ	498952
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 80-100 mm	428745 80-100
Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy 80-100 mm	428746 80-100