

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 12X14 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615950 12X14
GTIN	4045197441720
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 216 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 20 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 23 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 1	12 mm
rozwartość klucza 2	14 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	23 mm
długość klucza L	216 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	20 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

