



Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT, zakres pomiarowy: 65-80mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 428602 65-80 |
| GTIN | 5051102210465 |
| Klasa artykułu | 46B |

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do pomiaru otworów nieprzelotowych od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeczono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezблędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools), dostępną bezpłatnie na Android i iOS.

Funkcja:

- **przełącznik mm/cale**
- **nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,
pendrive nr 498952,
pierścienie nastawcze nr 484030,
przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Opis techniczny

| | |
|---|---------------------------------|
| możliwość wyboru odczytu | 0,01 / 0,001 mm |
| zakres pomiarowy | 65 - 80 mm |
| wymiar a | 0,5 mm |
| standardowa głębokość pomiaru | 80 mm |
| granica błędu | 0,005 mm |
| głębokość pomiaru z przedłużką | 230 mm |
| Liczba dołączonych baterii | 1 |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 |
| Seria | HCT |
| stopień ochrony IP | IP 67 |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii |
| Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta |
| Zastosowanie bezprzewodowe | Aplikacja mobilna HCT |
| Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device) |
| norma | DIN 863 |
| przełączalny odczyt | mm / cal |
| złącze | Złącze USB |
| złącze | Interfejs RS232C |
| złącze | złącze Bluetooth |
| Technika pomiarowa | cyfrowy |
| Opakowanie | Stabilny pojemnik |
| Kalibracja | B6 |
| Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja DAkKS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm | 022510 200 |
| Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm | 022500 100 |

Akcesoria

| | |
|--|---------------|
| Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ | 498952 |
| Przewody przyłączeniowe Typ R2 | 498948 R2 |
| Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150 | 428510 5/150 |
| Przewody przyłączeniowe Typ USB2 | 498948 USB2 |
| Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm | 484030 75 |
| Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 65-80 mm | 428605 65-80 |
| Zestaw szczęk pomiarowych3-elem. Zakres pomiarowy 65-80 mm | 428745 65-80 |
| Zestaw sprężyn powrotnych3-elem. Zakres pomiarowy 65-80 mm | 428746 65-80 |