



## Zestaw cyfrowych średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 50-100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**3-punktowe mikrometry wewnętrzne** do pomiaru otw. nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bez błędny, pewny pomiar bez noniusza.

#### Funkcja:

- **przełącznik mm/cale**
- **nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

#### w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 428602 i pierścienie wzorcowe. Z protokołem kontroli UKAS.

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,  
pendrive nr 498952,  
pierścienie nastawcze nr 484030,  
przedłużki nr 428510.

#### Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.  
norma: DIN 863  
przełączalny odczyt: mm / cale  
złącze: Złącze USB

złącze: Interfejs RS232C  
 złącze: złącze Bluetooth  
 stopień ochrony IP: IP 67  
 liczba głowic pomiarowych: 3  
 liczba pierścieni nastawczych: 2  
 Ø pierścieni nastawczych: 60 / 80 mm

## Opis techniczny

liczba głowic pomiarowych	3
Ø pierścieni nastawczych	60 / 80 mm
liczba pierścieni nastawczych	2
zakres pomiarowy	50 - 100 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	S6

## Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 50-100 mm	011240 50-100
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Odbiornik radiowy Bluetooth	498952
-----------------------------	--------

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 5/150	428510 5/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 60 mm	484030 60
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 75 mm	484030 75
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 80-100 mm	428602 80-100
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 65-80 mm	428602 65-80
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 50-65 mm	428602 50-65
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 50-65 mm	428605 50-65
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 65-80 mm	428605 65-80
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 80-100 mm	428605 80-100