



Zestaw cyfrowych średnicówek mikrometrycznych XT, zakres pomiarowy: 10-20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe mikrometry wewnętrzne do pomiaru otw. nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Wrzeczono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza.

Funkcja:

- **przełącznik mm/cale**
- **nastawienie 4 wartości wstępnie ustawionych**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne nr 428602 i pierścienie wzorcowe. Z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948,
pendrive nr 498952,
pierścienie nastawcze nr 484030,
przedłużki nr 428510.

Część zamienna:

Głowice pomiarowe nr 428605.
norma: DIN 863
przełączalny odczyt: mm / cale

złącze: Złącze USB
 złącze: Interfejs RS232C
 złącze: złącze Bluetooth
 stopień ochrony IP: IP 67
 liczba głowic pomiarowych: 3
 liczba pierścieni nastawczych: 2
 Ø pierścieni nastawczych: 12,5 / 20 mm

Opis techniczny

liczba głowic pomiarowych	3
Ø pierścieni nastawczych	12,5 / 20 mm
zakres pomiarowy	10 - 20 mm
liczba pierścieni nastawczych	2
z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
liczba baterii	1
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze Bluetooth
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	S6

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 10-20 mm	011240 10-20
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 11 mm	484030 11
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 18 mm	484030 18
Odbiornik radiowy Bluetooth	498952
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 2/76	428510 2/76
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Cyfrowe średnicówki mikrometryczne XT zakres pomiarowy 16-20 mm	428602 16-20
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 3/100	428510 3/100
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 14 mm	484030 14
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 16-20 mm	428605 16-20