



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa z Bluetooth, zakres pomiaru: 50-65mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428702 50-65
GTIN	5051102208271
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikiem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużka nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Opis techniczny

wymiar a	0,5 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,001 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	230 mm
standardowa głębokość pomiaru	80 mm
zakres pomiarowy	50 - 65 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
Seria	HCT
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / Inch
złącze	interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja 3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022500 100
Kalibracja DAkks3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200

Akcesoria

Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ	498952
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150	428510 5/150
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 50-65 mm	428605 50-65
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 55 mm	484030 55
Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 50-65 mm	428745 50-65
Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy 50-65 mm	428746 50-65