



Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa z Bluetooth, zakres pomiaru: 80-100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428702 80-100
GTIN	5051102208394
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikiem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużka nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	80 - 100 mm
głębokość pomiaru z przedłużką	235 mm
granica błędu	0,005 mm
odczyt	0,001 mm
standardowa głębokość pomiaru	85 mm
wymiar a	0,5 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Seria	HCT
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / Inch
złącze	interfejs RS232C
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja DAkkS3-punktowy mikrometr wewnętrzny maks. zakres pomiarowy 200 mm	022510 200
Kalibracja3-punktowych średnicówek mikrometrycznych maks. zakres pomiarowy 100 mm	022500 100

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ	498952
Pierścień nastawczyDIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 80-100 mm	428605 80-100
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150	428510 5/150
Zestaw szczęk pomiarowych3-elem. Zakres pomiarowy 80-100 mm	428745 80-100
Zestaw sprężyn powrotnych3-elem. Zakres pomiarowy 80-100 mm	428746 80-100