



Zestaw średnicówek do szybkich pomiarów XT Holematic cyfrowy z Bluetooth, zakres pomiaru: 100-200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428752 100-200
GTIN	5051102207694
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

Zalety:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikiem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie:

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów nr 428702 i pierścienie kontrolne, z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030. przedłużka nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Opis techniczny

Ø pierścieni nastawczych	125 / 175 mm
granica błędu	0,006/0,007 mm
odczyt	0,001 mm
liczba głowic pomiarowych	4
zakres pomiarowy	100 - 200 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
Seria	HCT
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 150-175 mm	428605 150-175
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150	428510 5/150
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 160 mm	484030 160
Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 100-125 mm	428605 100-125
Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 175-200 mm	428605 175-200
Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ	498952
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 190 mm	484030 190
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 140 mm	484030 140
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 110 mm	484030 110