



Zestaw średnicówek do szybkich pomiarów XT Holematic cyfrowy z Bluetooth, zakres pomiaru: 20-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikiem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów nr 428702 i pierścienie kontrolne, z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030. przedłużka nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	20 - 50 mm
Ø pierścieni nastawczych	20 / 35 mm
odczyt	0,001 mm
granica błędu	0,004 mm
liczba głowic pomiarowych	3
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Seria	HCT
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 20-50 mm

020550 20-50

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032

081560 CR2032

Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 4/150

428510 4/150

Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Hologic, cyfrowa z Bluetooth zakres pomiaru 35-50 mm

428702 35-50

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 40 mm

484030 40

Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Hologic, cyfrowa z Bluetooth zakres pomiaru 20-25 mm

428702 20-25

Przewody przyłączeniowe Typ R2

498948 R2

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 22 mm

484030 22

Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Hologic, cyfrowa z Bluetooth zakres pomiaru 25-35 mm

428702 25-35

Przewody przyłączeniowe Typ USB2

498948 USB2

Zapasowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 35-50 mm

428605 35-50

Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 30 mm

484030 30

Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ

498952

Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 20-25 mm

428745 20-25

Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy 20-25 mm

428746 20-25

Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 25-35 mm

428745 25-35

Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy 25-35 mm

428746 25-35

Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 35-50 mm

428745 35-50

428746 35-50

Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy
35-50 mm
