



Zestaw średnicówek do szybkich pomiarów XT Holematic cyfrowy z Bluetooth, zakres pomiaru: 50-100mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Klasa artykułu	46B

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5–16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5–16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłądny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikiem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie:

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów nr 428702 i pierścienie kontrolne, z protokołem kontroli UKAS.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030. przedłużka nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Opis techniczny

Ø pierścieni nastawczych	65 / 80 mm
granica błędu	0,005 mm
zakres pomiarowy	50 - 100 mm
odczyt	0,001 mm
liczba głowic pomiarowych	3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
Seria	HCT
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Zastosowanie bezprzewodowe	Aplikacja mobilna HCT
Zastosowanie bezprzewodowe	HID (Human Interface Device)
Zastosowanie bezprzewodowe	Oprogramowanie producenta
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Usługi

Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Akcesoria

Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa z Bluetooth zakres pomiaru 65-80 mm	428702 65-80
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 60 mm	484030 60
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 70 mm	484030 70
Odbiornik radiowy Bluetooth do Bowers Typ	498952
Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa z Bluetooth zakres pomiaru 50-65 mm	428702 50-65
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych Typ 5/150	428510 5/150
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	498948 USB2
Zapassowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 80-100 mm	428605 80-100
Zapassowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 65-80 mm	428605 65-80
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa z Bluetooth zakres pomiaru 80-100 mm	428702 80-100
Zapassowa sonda pomiarowa XT zakres pomiarowy 50-65 mm	428605 50-65
Przewody przyłączeniowe Typ R2	498948 R2
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 90 mm	484030 90
Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 50-65 mm	428745 50-65
Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy 50-65 mm	428746 50-65
Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy 65-80 mm	428745 65-80
Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy 65-80 mm	428746 65-80
	428745 80-100

Zestaw szczęk pomiarowych 3-elem. Zakres pomiarowy
80-100 mm

Zestaw sprężyn powrotnych 3-elem. Zakres pomiarowy
80-100 mm

428746 80-100