



## Zestaw średnicówek do szybkich pomiarów XT Holematic cyfrowy, zakres pomiaru: 6-10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Klasa artykułu	46B

### Opis

#### Wykonanie:

**3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów** Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk. 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrast. wyświetlaczu cyfrowym. Bez błędny, pewny pomiar bez noniusza.

#### Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

#### Funkcja:

- **przełączanie mm / cale**
- **wstępne nastawianie 2 wartości**
- **przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.**

#### w dostawie::

Cyfrowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów nr 428702 i pierścienie kontrolne, z protokołem kontroli UKAS.

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030. przedłużka nr 428510.

#### Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428602, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

norma: DIN 863

przełączalny odczyt: mm / cale  
 złącze: Interfejs RS232C  
 złącze: złącze USB  
 złącze: złącze Bluetooth  
 stopień ochrony IP: IP 67  
 odczyt: 0,001 mm  
 granica błędu: 0,004 mm  
 liczba głowic pomiarowych: 2  
 Ø pierścieni nastawczych: 8 mm

## Opis techniczny

Ø pierścieni nastawczych	8 mm
odczyt	0,001 mm
liczba głowic pomiarowych	2
granica błędu	0,004 mm
zakres pomiarowy	6 - 10 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Interfejs RS232C
złącze	złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	S6

## Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja zestawów średnicówek 3-punktowych zakres pomiarowy 6-10 mm	011240 6-10

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe typ R2	498948 R2
Odbiornik radiowy Bluetooth	498952
Przewody przyłączeniowe typ USB2	498948 USB2
Przedłużki do średnicówek mikrometrycznych typ 1/63	428510 1/63
Pierścień nastawczy DIN 2250 C Ø wymiaru nomin. 8 mm	484030 8
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 6-8 mm	428605 6-8
Zapasowa sonda pomiarowa XT pomiarowy 8-10 mm	428605 8-10