

**HOLEX®****Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,  
rozwartość klucza: 12X13 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 12X13
GTIN	4045197385383
Klasa artykułu	62A

## Opis

### Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

**HOLEX** - chwyt owalny.

### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

### Materiał:

**HOLEX** - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 216 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>1</sub> maks.: 20 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D<sub>2</sub> maks.: 21 mm

## Opis techniczny

rozwartość klucza 1	12 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>2</sub> maks.	21 mm
rozwartość klucza 2	13 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D <sub>1</sub> maks.	20 mm
długość klucza L	216 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

