

wielkość gwintu Sprawdzian trzpieniowy graniczny UNC-2B, calowe: 10-24 cal**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	486300 10-24
GTIN	2050001933157
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Wymiary sprawdzianów wg ANSI B1.2.

Strony nieprzechodnie oznaczone na czerwono.

UNC = Unified national coarse thread.

Norma:**ANSI B 1.1**

Kalibracja: M6

Rodzaj gwintu: UNC

liczba zwojów na cal: 24

Opis techniczny

gwint	10-24 UNC
liczba zwojów na cal	24
Rodzaj gwintu	UNC
Rodzaj gwintu	UNC
Kalibracja	M6
Rodzaj produktu	Trzpieniowy sprawdzian graniczny do gwintów

Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Sprawdzian trzpieniowy, graniczny maksymalna Ø 90 mm	019600 90

Kalibracja trzpieniowych sprawdzianów granicznych do gwintów \varnothing maks. 20 mm

018600 20