

HOLEX®
**Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, fosforanowane,
rozwartość klucza: 12X14 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615900 12X14
GTIN	4045197385390
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo, o wąskiej tolerancji rozwartości.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX - stal chromowo-wanadowa, fosforanowana.

długość klucza L: 216 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 20 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 23 mm

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	20 mm
rozwartość klucza 2	14 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	23 mm
długość klucza L	216 mm
rozwartość klucza 1	12 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	fosforanowane
Atrybut nazwy produktu	fosforanowane

