

HOLEX®
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, chromowana, rozwartość klucza: 18X21 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	615950 18X21
GTIN	4045197161000
Klasa artykułu	62A

Opis
Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwyt owalny.

HOLEX - chwyt owalny.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

HOLEX: stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana.

długość klucza L: 308 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₁ maks.: 28 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D₂ maks.: 32 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza 2	21 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	28 mm
długość klucza L	308 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	32 mm
rozwartość klucza 1	18 mm
rozwartości kluczy	metryczny
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowana

