




Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 11 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	643200 11
GTIN	4018754008407
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 60 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	22,7 mm
długość	60 mm
sześciokąt	11 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny

