

Garant**Teleskopowy wózek warsztatowy, Liczba wanien: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914500 3
GTIN	4045197892058
Klasa artykułu	9GT

Opis**Wykonanie:**

Teleskopowy wózek warsztatowy posiada stabilną konstrukcję z głęboko tłoczonej blachy stalowej, z dużym pojemnikiem dolnym, 2 półkami i pokrywą z krawędzią zabezpieczającą przed staczeniem oraz matą z tworzywa X-ABS. **Dwie prowadnice teleskopowe ze zintegrowanymi sprężynami gazowymi (po 20 kg siły wysuwu)** wspomagają otwieranie i zamykanie wózka. Teleskopowa konstrukcja powoduje, że w stanie zamkniętym żadne elementy nie wystają poza kontury wózka. Składany uchwyt do ciągnięcia i pchania.

Zamknięcie centralne na **zamek patentowy**. Łożyszkowane koła (2 koła skrętne z hamulcem, 2 koła stałe).

w dostawie::

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 6 listew działowych 365 mm, 1 listwa działowa 435 mm, 1 listwa działowa do wanny podłogowej.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Opis techniczny

wysokość w położeniu otwartym	935 mm
-------------------------------	--------

szerokość użytkowa półek	435 mm
głębokość użytkowa półek	330 mm
nośność blatu lub półek	20 kg
nośność pojemnika	40 kg
wysokość w położeniu zamkniętym	520 mm
masa	24,4 kg
głębokość	365 mm
szerokość	670 mm
liczba korytek	3
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,

Akcesoria

Tulejka do wkładki systemowej 225-010-43, bez wkładki	914208
---	--------