

**Garant****Wózek warsztatowy z 4 półkami wysuwanymi, Liczba wysuwanych półek: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914505 4
GTIN	4045197892065
Klasa artykułu	9GT

**Opis****Wykonanie:**

Stabilna obudowa z blachy stalowej z perforowanymi ścianami bocznymi do zamocowania wyposażenia. Wysuwane półki przystosowane do podziału. Duża skrzynka dolna na większe narzędzia. Zamykany żaluzjami metalowymi, ryglowanie **zamkiem patentowym**. Łożyszkowane kółka (2 koła skrętne z hamulcem, 2 koła stałe). Półka stalowa z wkładką X-ABS. Solidny, ergonomiczny uchwyt z PP, wzmocniony włóknem szklanym.

**w dostawie::**

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 8 listew działowych 380 mm, 2 listwy działowe 500 mm, materiał mocujący.

**Powłoka lakiernicza:**

Dwukolorowy **lakier proszkowy**, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

**Opis techniczny**

głębokość	380 mm
szerokość	660 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm

wysokość	950 mm
masa	34 kg
głębokość użytkowa szuflad	295 mm
ilość wysuwanych półek	4
wersja	z żaluzjami
Nośność szuflad/szufladopółek	15 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	75 %
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,

## Akcesoria

Tulejka do wkładki systemowej 225-010-41, bez wkładki	914209
---	--------