

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 7/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643210 7/16
GTIN	2050001016218
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 60 mm

Opis techniczny

długość	60 mm
Ø po stronie napędu	22,7 mm
sześciokąt	7/16 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny