

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 3mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626090 3 |
| GTIN | 7610733085255 |
| Klasa artykułu | 63D |

Opis**Wykonanie:**

Klucz kątowy wg DIN ISO 2936 L. Płaszczyzny czołowe płaskie, krawędzie załamane, stal chromowo-wanadowa, hartowana na wskroś (ciągliwo-twarda). powierzchnia chromowana.

Stop specjalny PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| długość ramion | 128×23 mm |
| sześciokąt | 3 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki |

Akcesoria

| | |
|--|----------|
| Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9 | 627255 9 |
|--|----------|