

**Wózek warsztatowy z 4 półkami wysuwanymi, liczba wysuwanych półek: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	914700 4
GTIN	4045197892324
Klasa artykułu	92V

Opis**Wykonanie:**

Stabilna obudowa wózka warsztatowego z blachy stalowej wyposażona jest we wkładkę gumową. Wysuwane półki przystosowane do podziału. Duża skrzynka dolna na większe narzędzia. Zamykany żaluzjami metalowymi, ryglowanie **za pomocą kłódki, wielk. 40**. Łożyszkowane koła (2 koła skrętne, z czego jedno z hamulcem, 2 koła stałe).

w dostawie::

Wraz z przegródkami i pojemnikami. 6 listew działowych 295 mm, 1 listwa działowa 500 mm

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy **lakier proszkowy**. Jasny szary RAL 7035 w połączeniu z antracytem RAL 7016.

Opis techniczny

wysokość	910 mm
głębokość użytkowa szuflad	295 mm
ilość wysuwanych półek	4
głębokość	380 mm

masa	31 kg
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość	660 mm
wersja	z żaluzjami
Nośność szuflad/szufladopółek	15 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	75 %
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,