

**Akumulatorowa kamera inspekcyjna, Oznaczenie producenta: GIC120C****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	492710 GIC120C
GTIN	3165140817929
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

- **89 mm / 3,5" Kolorowy wyświetlacz LCD.**
- **Automatyczna rotacja obrazu ("Funkcja Up is Up™").**
- **Przenoszenie obrazów i wideo bezpośrednio przez kabel micro-USB lub kartę Micro SD.**
- **Podwójne źródło zasilania: Pracuje zarówno z akumulatorem litowo-jonowym 12 V, oraz ze standardowymi bateriami alkalicznymi.**
- **Cyfrowy zoom umożliwiający lepsze rozpoznanie szczegółów.**
- **3-stopniowe oświetlenie LED do oświetlania ciemnych miejsc.**

Kompaktowe, akumulatorowe kamery inspekcyjne do inspekcji wzrokowych w trudno dostępnych miejscach.

w dostawie::

W komplecie 1 × akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, karta MicroSD 4 GB, przewód kamery nr 492716 rozm. 1,2, kabel micro USB, haki, magnes, lustro, L-BOXX.

Opis techniczny

rozdzielczość wyświetlacza	320×240 px
wielkość wyświetlacza	3,5 cal

Napięcie akumulatorów	12 V
Ø głowicy kamery	8,5 mm
długość kabla aparatu	1200 mm
pojemność akumulatora	1,5 Ah
masa	0,64 kg
oznaczenie producenta	GIC 120 C
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
Opakowanie	Kufer systemowy (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Endoskopy

Akcesoria

Kabel kamery z sondą Długość kabla 3,0 m	492716 3,0
Kabel kamery z sondą Długość kabla 1,2 m	492716 1,2