



## Ogrodniczki ochronne dla spawacza Splash, antracyt / czerwony, Rozmiar odzieżowy DE: 48



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	091486 48
GTIN	4057121030290
Klasa artykułu	09S

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej jakości ochrona dla spawacza, w nowoczesnym, dwukolorowym wykonaniu. Stała i optymalna ochrona przed płomieniami przy pracach spawalniczych. Komfort noszenia przy jednoczesnym wysokim stopniu ochrony. Dobre odwzorowanie kolorów dzięki farbowaniu błękitem indantrenowym RS. Ciężka, wysokiej jakości tkanina 525 g/m<sup>2</sup> szczególnie dobrze nadaje się do prac spawalniczych. Stała ochrona przed płomieniami – nawet po 100 praniach zgodnie z EN ISO 15797.

Ogrodniczki z serii odzieży chroniącej przed płomieniami Splash.

- **szelki regulowane na długość ze stretchem**
- **regulowany na szerokość pasek**
- **kieszonki na kolanach.**

#### Norma:

EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2; EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

#### wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Na zamówienie dostępna jest także lekka wersja o gramaturze 330 g/m<sup>2</sup>. Obie gramatury są ponadto dostępne w kol. niebieskim i czerni.

Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.

skład tkaniny: 100% bawełny

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 525 g/m<sup>2</sup>

odzież wg: DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu

odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

## Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	48
wielkość FR	42
wielkość IT	50
skład tkaniny	100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	525 g/m <sup>2</sup>
odzież wg	DIN EN ISO 11611 Ochrona przy spawaniu
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor	antracyt / czerwony