

Garant**Ściernica walcowa wachlarzowa włóknina (ZA) / płótno (ZA), Ø 100×100 mm, Porównanie ziarnistości: 150FINE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Klasa artykułu	51M

Opis**Wykonanie:**

Standardowe wymiary **Ø 100×100 mm** lub wykonanie wąskie **Ø 100×50 mm** do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący **Ø 19 mm** z wieloklinem.

Połączenie **płótna ściernego i włókniny**.

Sz szczególnie wytrzymała włóknina o drobnej strukturze z korundem cyrkonowym (ZA). **Nadaje się zwłaszcza do obróbki stali stopowej.**

Zastosowanie:

do **łatwego oczyszczania i równomiernej obróbki wykańczającej.**

wskazówka:

Do skompensowania szerokości w przypadku wąskich ściernic o **Ø 100×50 mm** stosować zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	150
zalecana prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %

Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm
Rodzaj produktu	Włókninowe ściernice walcowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		