



Klucze trzpieniowe, 6-kątne z końcówką sferyczną, lakierowane proszkowo, sześciokąt: 8 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626064 8 |
| GTIN | 7610733200917 |
| Klasa artykułu | 63D |

Opis

Wykonanie:

trzebień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

z końcówką sferyczną umożliwia skośne przyłożenie siły, pod kątem do 30°. Powierzchnia niklowana i **lakierowana proszkowo**, ułatwione wyszukiwanie właściwego narzędzia dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

długość ramion: 120×40 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| długość ramion | 120×40 mm |
| sześciokąt | 8 mm |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |

Akcesoria

Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9

627255 9